

**HOLEX****HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 9,9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113006 9,9
GTIN	4062406743109
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Bemærk:**

**Efterfølgerprodukt for nr. 113005.**

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	89 mm
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	118 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9,9 mm
Norm	DIN 1897
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/o
anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	28,2 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	43 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	9,9 mm

Skæft	Cylinderskæft
Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	63 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	P
GG (G)	egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		