

**HOLEX****HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 5,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116051 5,1
GTIN	4062406745257
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HOLEX CleverDrill** – stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Bemærk:**

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med **142° spidsvinkel**, der forøger processikkerheden

**Efterfølgerprodukt for nr. 116050.**

**Teknisk beskrivelse**

anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	79,4 mm
Tilspænding $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm/o
Samlet længde $L$	132 mm
Spånnotlængde $L_c$	87 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Skaft-Ø $D_s$	5,1 mm
Antal skær $Z$	2
Nominel Ø $D_c$	5,1 mm

Norm	DIN 340
Skaft	Cylinderskaft
Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	64 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	52 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	40 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	26 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	26 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
GG (G)	egnet	24 m/min	K
CuZn	egnet	32 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		