



## Hurtigskifte-basisenhed, Type: E



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318000 E
GTIN	2050002064584
Artikelklasse	36A

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Læg enheden med planslebet grundflade på en forsætter, der er så flad som muligt, og fastgør den. Da skal centrerskivens boring først være drejet, så den passer til. Justering sker på den mest hensigtsmæssige måde med fastspændt borestangholder og borestang, som justeres i vinkel til planskiven. Sæt så viseren på nulmærket på dækskiven, og spænd spændeskruen fast. Ved præcise drejearbejder eller tunge, grove snit er det en fordel at sikre stiften med 2 passtifter. De passende boringer er lavet på forhånd.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 excenterarm til nr. 318000, 1 spændenøgle til nr. 318100; 318200.

### Teknisk beskrivelse

Maksimal ydelse på drejebænken	5 kW
Højde	66 mm
Borings-Ø for hoved	20 mm
Maksimalt fremspring A	69 mm
Type	E
Borings-Ø for centrerplade	10 mm

Maksimal slædebredde SB	120 mm
Bredde	137 mm
Maksimal skærhøjde h	25 mm
Produkttype	Stålholder

---

## Tilbehør

Borestangholder-lynskiye Type E	318200 E
Hurtigskifte-sideholder Type E25/100	318100 E25/100
Hurtigskifte-sideholder Type E20/100	318100 E20/100