



## Kabelopruller, Type: 15



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081193 15
GTIN	4062406745714
Artikelklasse	02A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kabelopruller med **ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning**. Yderst robust, lukket **kunststofhus**. Termisk **overbelastningssikring**, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.

Nem væg- og loftsmontage med **180° drejeområde**.

#### Funktion:

IP24: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås.

#### Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

#### Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

### Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Nominel effekt, rullet ud	2000 (16 A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Nominel spænding	230 V

Bredde	175 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 24
Højde	390 mm
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Netfrekvens	50 Hz
Kabelopbygning	3G1,5
Kabellængde	15 m
Antal stikkontakter	1
Længde	429 mm
Produkttype	Kabelopruller