

Enkeltprøvestift, rustfri Toleranceklasse 1, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483915 3
GTIN	2050002070837
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

Prøvestift i rust- og syrebestandigt materiale, hærdet (58-62 HRC) og bruneret. Slebet og finslebet overflade. Fra Ø 1,50 er størrelsen angivet på dækfladen; fra Ø 3,00 er størrelsen angivet på endefladen. Fra Ø 1,00 én side med fas.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø endvidere oplyses**, f.eks. nr. 483915 str. 5 **10,008**.

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,001 mm
Målestiftlængde	70 mm
Fas	1
Nom. mål	3,001 - 5,999 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	58 – 62 HRC
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20
----------------------------------	-----------

DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20

028260 20