

Garant**CNMG 120404, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 250058 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406734862 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Tilspænding f | 0,1 - 2 mm/o |
| Type | HB7415-1 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 50 - 110 m/min |
| Antal skift/skær | 4 |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 2 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Spånryder | TIS |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Primær anvendelse | S |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |