

**Garant****CNMG 120408, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120408 HB7415-1 Type: HB7415-1  
Spånryder: TIS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Primær anvendelse	S
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	TIS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	4

Skæredybde $a_p$	0,2 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 2 mm/o
Skæremateriale	HM
Type	HB7415-1
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning