

Garant**CNMG 120404, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånryder: TIM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7415-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Spånryder	TIM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tolerance	M

Primær anvendelse	S
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning