

Garant**DNMG 150608, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånryder: TIS

Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	S
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	TIS
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150608
Skæremateriale	HM
Type	HB7415-1

Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning