


Garant**SNMG 120404, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120404 HB7415-1 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7415-1
Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Primær anvendelse	S

Antal skift/skær	8
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbryder	TIS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning