

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VN.G 160408 HB7415-1 Type: HB7415-1  
Spånbryder: TIM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	S

Spånbryder	TIM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7415-1
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning