

**Garant****VNMG 160404, Type: HB7415-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7415-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Primær anvendelse	S
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Spånbryder	TIS
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160404
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM

Skæredybde $a_p$	0,2 - 2 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning