


Garant**CC.T 060204, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260052 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749538 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 50 - 110 m/min |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,3 mm/o |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Spånbryder | TIS |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Tolerance | M |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Primær anvendelse | S |
| Type | HB7415-1 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |