


Garant**CC.T 09T304, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	TIS
Type	HB7415-1
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	S
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning