


Garant**CC.T 060202, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 060202 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	TIS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Tolerance	M
Type	HB7415-1

Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning