


**Garant****CC.T 120404, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CC.T 120404 HB7415-1 Type: HB7415-1  
Spånryder: TIS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
Spånryder	TIS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Type	HB7415-1
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Primær anvendelse	S
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning