

Garant**DC.T 070202, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 070202 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Type	HB7415-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	S
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Spånbryder	TIS
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning