


Garant**CCMT 120408, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Tolerance	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2

Type	HB7415-1
Spånbryder	TIS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning