

**Garant****DC.T 11T308, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T308 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånryder: TIS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 110 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tolerance	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7415-1
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o

Spånbryder	TIS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	S
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning