

Garant**TCMT 110204, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110204 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær	3
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånbrøder	TIS
Type	HB7415-1
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning