

Garant**VBMT 110302, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261142 HB7415-1
GTIN	4062406749705
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110302
Spånbrøder	TIS
Type	HB7415-1
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o

Hjørneradius	0,2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning