

Garant**TCMT 16T304, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260956 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749699 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

TCMT 16T304 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånbryder: TIS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|-----------------|
| Type | HB7415-1 |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Primær anvendelse | S |
| Spånbryder | TIS |
| Antal skift/skær | 3 |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,3 mm/o |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 50 - 110 m/min |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skæremateriale | HM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TCMT 16T304 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |