

Garant**VC.T 160404, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	TIS
Hjørneradius	0,4 mm

Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Type	HB7415-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning