

Garant**VBMT 160404, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	TIS
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Type	HB7415-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	S
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning