

Garant**VBMT 160402, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160402 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånryder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7415-1
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160402
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	TIS
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning