

Garant**VC.T 160408, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160408 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,05 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	S
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Type	HB7415-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	TIS
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning