

Garant
DNMG 110404, Type: HU7305-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HU7305-1 Type: HU7305-1
 Spånbryder: AM1
 Tolerance: M
 Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 700 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AM1
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Primær anvendelse	N

Type	HU7305-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning