

Garant**DNMG 150608, Type: HU7305-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HU7305-1 Type: HU7305-1

Spånbryder: AM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 700 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Type	HU7305-1
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	AM1

Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Belægning	ubelagt
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning