


Garant**WNMG 060408, Type: HU7305-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060408 HU7305-1 Type: HU7305-1

Spånbrøder: AM1

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 700 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,8 mm
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	6
Spånbrøder	AM1
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Type	HU7305-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	ubelagt
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning