


Garant**WNMG 080404, Type: HU7305-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080404 HU7305-1 Type: HU7305-1
Spånbryder: AM1
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 400 - 700 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 5 mm
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	400 - 700 m/min
Hjørneradius	0,4 mm

Primær anvendelse	N
Type	HU7305-1
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	6
Spånbryder	AM1
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning