


**Garant****CNMG 120404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120404 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

Type	HB7130-2
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Primær anvendelse	M
Spånryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning