

Garant**CNMG 120412, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Spånryder	VG
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7130-2
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning