

Garant**DNMG 110404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VS
Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	M

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning