

Garant**DNMG 150608, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning