

Garant**WNMG 060408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 060408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Type	HB7130-2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning