

Garant**WNMG 080412, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Type	HB7130-2
Spånbryder	VG
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	1,2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning