

Garant
CC.T 060204, Type: HB7130-2


Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260052 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750107 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
|-------------------------|------------------------------------|
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Skæremateriale | HM |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Spånbryder | VS |
| Tolerance | M |

| | |
|--|------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 270 m/min |
| Antal skift/skær | 2 |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 |
| Type | HB7130-2 |
| Primær anvendelse | M |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |