

**Garant****VNMG 160408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VN.G 160408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Tilspænding $f$	0,1 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning