

Garant**CC.T 060202, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260050 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750091 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

CCMT 060202 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 270 m/min |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Tolerance | M |
| Primær anvendelse | M |
| Skæremateriale | HM |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Type | HB7130-2 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Spånryder | VS |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| ISO-kode, vendeskærsplade | CCMT 060202 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |