

Garant**WNMG 080404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080404 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min

Type	HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning