

Garant**CC.T 09T304, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Skæremateriale	HM
Spånbryder	VS
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning