

Garant**CC.T 120408, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 120408 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min

Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Spånryder	VM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning