

Garant**DC.T 070202, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 070202 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Tolerance	M
Type	HB7130-2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM

Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning