

**Garant****CC.T 120404, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 120404 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivelse

Type	HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Tolerance	M

Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning