

**Garant****CC.T 09T304, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB7130-2
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning