

**Garant****CC.T 120404, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 120404 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånbryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

### Teknisk beskrivelse

Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Spånbryder	VS
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær	2

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning