


Garant**SC.T 09T304, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 09T304 HB7130-2 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7130-2

Spånbrøder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning