

**Garant****TC.T 110204, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TC.T 110204 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7130-2
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

Spånbryder	VM
Antal skift/skær	3
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning