

Garant**TC.T 16T304, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TC.T 16T304 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Type	HB7130-2

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skæremateriale	HM
Spånryder	VM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning