


**Garant****SC.T 120408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SC.T 120408 HB7130-2 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spånbrøder	VM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning